

**Garant****APKT 16..08 PDFR, HU7710, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Lapvastagság: 5,05 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,18 mm

**Műszaki leírás**

Hozzávaló tartó	AP..1604
Előtolás $f_z$ / fog	0,18 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APKT 16..08 PDFR
Minőség	HU7710
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	5,05 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	350 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		