

Garant**APKX 16..24 PDER, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215756 INOX
GTIN	4045197411082
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Műszaki leírás

Hozzávaló tartó	AP..1604
Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Sarokrádiusz	2,4 mm
Váltólapka ISO kód	APKX 16..24 PDER
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	350 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	35 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		