

Garant**APXT 16..08 PDSR, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Lapvastagság: 5,76 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Hozzávaló tartó	AP..1604
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APXT 16..08 PDSR
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	185 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		