

Garant**APMX 16..08 TR, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Lapvastagság: 5,76 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Típus	ST900
Hozzávaló tartó	AP..1604
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APMX 16..08 TR
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	340 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	235 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	195 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	150 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		