


Garant**Élletörő maró, furattal, γ szög: 40fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215795 40
GTIN	4045197412911
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Legnagyobb $\varnothing D_1$	59 mm
Legkisebb $\varnothing D$	17 mm
Elérhető leélezési magasság h	17,8 mm
Elérhető leélezési hossz l	27,5 mm
Elérhető leélezési szélesség b	19 mm
Teljes hossz L_{ges}	52 mm
γ szög	40 fok
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Felfogó furat \varnothing	22 mm

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Fogankénti előtolás h_{max} -nál	0,16 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP