

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/9mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	125 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Felfogó furat Ø	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóélek száma Z	9
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219812
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP