

## HEDI

**Halogén fényszóró állvánnyal, 230 V, Teljesítményfelvétel: 400 W**



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081222 400
GTIN	4003644013548
Árucikk kategória	08B

### Leírás

**Kivitel:**

Alumínium présöntött ház alumínium reflektorokkal és égőkkel. Fröccsenő víz ellen védett. Be-/kikapcsoló a házon.

Fokozatmentesen állítható magasságú acélcső állvány 0,8 m - 1,9 m, levehető halogén fényszóróval.

Fényáram: 9200 lm

Energiahatékonysági osztály : C

### Műszaki leírás

Energiahatékonysági osztály	C
Teljesítményfelvétel	400 W
Fényáram	9200 lm
Égő	Halogén
Névleges feszültség	230 V
Terméknév attribútum	230 V

---

## Tartozék

Halogén tartalék égő Teljesítményfelvétel 400 W

081225 400