

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 35/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212125 35/3
GTIN	4045197192578
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2\text{ mm}$.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	25 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóél Ø D _c	35 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003

Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	22,45 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,79 fok
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8