

**Sarokmaró 90° 5720VZ16, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220800 32/2
GTIN	2050002058248
Árucikk kategória	28R

Leírás**Kivitel:**

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	32 mm
Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Kinyúlási hossz L_1	75 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	135 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Ferde bebarási szög α_{max}	6,35 fok
Interpolációs marás Ø D_{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	48 mm
Interpolációs marás a_p	4 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	22,5 mm

Ø D ₃	16 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------