

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212165 52/4
GTIN	4045197193926
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RD..1604
Biztosító alátét készlet	219955

Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	52 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	88 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	102 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	31,92 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	2,01 fok
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7

Biztosító alátét készlet10 darabos

219955