

# AEG

## Akkus fúró-csavarozó, Típus: BS12C2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

##### AEG – akkus fúró-csavarozó

- Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
- FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Extrém kompakt – csak 176 mm hosszú.
- 17 fokozatú nyomaték-beállítás plusz fúrófokozattal.
- 10 mm gyorsbefogó fúrótokmány.
- Fém hajtóműház, elektronikus túlterhelés elleni védelem.

#### Kivitel reklámszöveg:

- Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkus fúró-csavarozó jobb / bal forgásiránnyal.
- FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- Extrém kompakt – csak 176 mm hosszú.
- 17 fokozatú nyomaték-beállítás plusz fúrófokozattal.

#### Előny:

Extrém kompakt, csak 176 mm hosszú.

#### Tartalom:

2 × 12 V / 2,0 Ah akkumulátor, töltőkészülék és szállítókoszár.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.

Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Motor felépítése	2 pólusú motor
Maximális csigafúró Ø fában	20 mm
Súly	1,1 kg
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1500 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 10 mm
Gyártó jelölése	BS 12 C2
Maximális nyomaték kemény	34 Nm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Jellemző felhasználás	Medium
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 350 min <sup>-1</sup>
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG B 12 V típus
Csomagolás	Szállítókoszár
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V, 2 pólusú motor
USP2	FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, 2 akkuval

---

**Tartozék**

Li-Ion rendszer L1220 Akkumulátor típus AB12

073825 AB12

Akkumulátortöltő készülék Típus BL1418

073841 BL1418