

**ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Árucikk kategória	28E

Leírás**Ajánlás:**

A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.

Figyelem:

f_z ha $a_e = 0,3 \times D$.

f_z nagyoláshoz $a_{p \max}$ 16 mm-ig: 0,12 - 0,25 mm

f_z elősimításhoz $a_p = 3$ mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z elősimításhoz $a_p = 1$ mm: 0,02 - 0,1 mm

Lapvastagság S: 5 mm

Műszaki leírás

f_z nagyoláshoz $a_{p \max}$ 16 mm-ig	0,12 - 0,25 mm
f_z elősimításhoz $a_p = 1$ mm	0,02 - 0,1 mm
Típus	ALU
f_z elősimításhoz $a_p = 3$ mm	0,05 - 0,15 mm
Lapvastagság S	5 mm

Váltólapka ISO kód	ZDET 16M5 PDFR-721
Minőség	GH1
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1640 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1095 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		