

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212135 25/3 |
| GTIN | 4045197406798 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Hozzávaló váltólapka | RD..1003 |
| Felfogó menet M | M12 |
| Teljes hossz L_{ges} | 35 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 25 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 12,5 mm |
| $\varnothing D_3$ | 15 mm |
| $\varnothing D_2$ | 20,7 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 3 |

| | |
|--|---------------|
| belső hűtés | igen |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 12,45 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 40 mm |
| Interpolációs marás a_p | 2 mm |
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 3,22 fok |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |
| Szárkivitel | menettel |
| Maró alkalmas lap formához | kerek |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219804 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm | 211750 3,8 |