

**Garant****RDHX 0702 MOTN, HB7505, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212215 HART
GTIN	4045197302441
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.Előtolás  $f_z$  / fog: 0,13 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 0702 MOTN

Típus: HART

**Műszaki leírás**

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	RDHX 0702 MOTN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7505
Előtolás $f_z$ / fog	0,13 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	155 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	140 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	110 m/min	H
GG(G)	alkalmas	240 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		