

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212125 52/5
GTIN	4045197192608
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	42 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	52 mm

Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	39,45 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,02 fok
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8