

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Ø D ₂	28,7 mm
Vágóél Ø D _c	35 mm
Teljes hossz L _{ges}	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₃	23 mm
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	19,94 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	58 mm
Interpolációs marás a _p	2,5 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	2,41 fok
Interpolációs marás Ø D _{max}	68 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807