

Garant**Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Árucikk kategória	210

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Felfogó menet M	M8
Teljes hossz L _{ges}	23 mm
Vágóél Ø D _c	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	29 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,32 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814