

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagy forgácsolási teljesítmény, mivel fordulatonként 2, ill. 3 vágóél van használatban.

Felhasználás:

Palástmaráshoz és szélezéshez.

Figyelem:

Ne használja ferde bemarkáshoz és mélyre fúráshoz!

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	28 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kinyúlási hossz L_1	52 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	Weldon szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2