

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Furattal a felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.

· Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

· **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Vágóélek száma Z	8
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,25 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	57,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	123 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP