

**CC.T 060204, Minőség: CA525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260092 CA525
GTIN	4960664678976
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CC.T 060204 CA525 Minőség: CA525  
Forgácstörő: HQ  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	HQ

Minőség	CA525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz