

**Garant****Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon nagy forgácsolási teljesítmény, mivel fordulatonként 2, ill. 3 vágóél van használatban.

**Felhasználás:**

Palástmaráshoz és szélezéshez.

**Figyelem:**

**Ne használja ferde bemarkáshoz és mélyre fúráshoz!**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	54 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	114 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	2
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	38 mm
Szár $\varnothing D_s, h_6$	32 mm
Váltólapkák száma	8

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814