

**Garant****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215850 40/4
GTIN	4045197221711
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Furattal a felfogáshoz.

**Felhasználás:****Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

· Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

**Figyelem:**A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.· **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

## Műszaki leírás

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..

Vágóélek száma Z	4
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	0,41 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	34,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814