

**CC.T 09T304, Minőség: CA6525**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	MQ
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz