

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215879 ST1400 |
| GTIN | 4045197554475 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Lapvastagság: 3,5 mm

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,1 mm |
| Típus | ST1400 |
| Sarokrádiusz | 0,5 mm |
| Váltólapka ISO kód | APMT 100305 TR |
| Minőség | HB7515 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Lapvastagság | 3,5 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 440 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 310 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 260 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 250 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 230 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 320 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 210 m/min | M |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 210 m/min | K |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |