

Garant**Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 24,7/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Árucikk kategória	210

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	24,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Felfogó menet M	M12
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás Ø D _{max}	47,4 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	46,4 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,73 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814