

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagy forgácsolási teljesítmény, mivel fordulatonként 2, ill. 3 vágóél van használatban.

Felhasználás:

Palástmaráshoz és szélezéshez.

Figyelem:

Ne használja ferde bemarkáshoz és mélyre fúráshoz!

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Vágóél Ø D _c	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	38 mm
Teljes hossz L _{ges}	114 mm
Kinyúlási hossz L ₁	54 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	3
Váltólapkák száma	12

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814