

**CC.T 09T304, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 SW05
GTIN	4960664629480
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 100 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 100 m/min
Forgácstörő	MQ
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	Ti
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz