

HEDI

Kábeltekerceselő, Típus: 10N



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 081194 10N |
| GTIN | 4003644016969 |
| Árucikk kategória | 08B |

Leírás

Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neopren kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **150° forgatási tartománnyal**.

Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------|
| Készülék ház anyaga | Műanyag |
| Magasság | 275 mm |
| Típus | 10N |
| Kábel szerkezete | 3G1,5 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Kábel anyaga | Neoprén gumi |
| Szélesség | 185 mm |
| Névleges teljesítmény letekerve | 2000 (16 A) W |
| Hossz | 325 mm |
| Kábel kategória | H07RN-F |
| Kábelhossz | 10 m |
| Névleges feszültség | 250 V |
| IP védettségi osztály | IP 24 |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Bemenet csatlakozó típus | F |
| Termék fajtája | Kábeltekercselő |