

Garant**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215850 100/12
GTIN	4045197281234
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Furattal a felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	100 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Vágóélek száma Z	12
Ferde bemarási szög α_{max}	0,15 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	94,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	197 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	97 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP