

**CCMT 09T308, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 CA510
GTIN	4960664696482
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 09T308 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: HQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Forgácstörő	HQ
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz