

**CCMT 09T308, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 09T308 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz