

**Garant****DN.G 150604, Minőség: HB7415**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DN.G 150604 HB7415 Minőség: HB7415  
Forgácstörő: TIM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 70 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	TIM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 70 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz