

**CC.T 09T304, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CC.T 09T304 CA510 Minőség: CA510  
Forgácstörő: HQ  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 140 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 450 m/min
Forgácstörő	HQ
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz