



Line Light munkalámpa, Típus: 1600

Rendelési adatok

Rendelés száma	081340 1600
GTIN	5708997000588
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

A Line Light munkalámpa extrudált akrilprofilból készült, **beépített lencsével** (szórási szög 75°) és ennek köszönhetően rendkívül **robosztus és ütésálló**. A lámpa a **legkeményebb körülmények** melletti felhasználáshoz készült és megbízhatóan erős és koncentrált fényt bocsát ki minden munkahelyiségben. **Akkumulátorral a mobil felhasználáshoz** plusz homlokoldali zseblámpával (150 Lumen).

24 V DC bemenettel géphez történő közvetlen csatlakoztatáshoz vagy a 081342 sz. transzformátorral a 230 V hálózati feszültséghez történő csatlakoztatáshoz.

A lámpa forgatható a tartóban és vakításmentesen beállítható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Munkaállomásnál és járműben történő elhelyezéshez.

Tartalom:

Munkalámpa, 2 klipsz és idomok, záróelemek, kábel bevezetők / rögzítők, 2 összekötő karmantyú.

Műszaki leírás

LED-ek száma	216
Energiaellátás	Vezetékes
Fényáram	1300 lm
IP védettségi osztály	IP 67

Égő, cserélhető	nem
Világítási teljesítmény	18 W
Névleges feszültség	230 V
Fénykibocsátási szög	75 fok
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	1600 mm
Fej Ø	25 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Tartozék

Tapadókorongos tartó	081345
Mágneses tartó	081344