

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Gyémántbevonatú, HB7805, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Körkösörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagy teljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Műszaki leírás

Minőség	HB7805
Előtolás f_z / fog	0,1 - 0,25 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	ZDHT 150508FR-F10
Minőség	HB7805
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,56 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	2000 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		