

Garant**CC.T 060204, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz