

**DNMG 150608, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250797 CA510 |
| GTIN | 4960664698295 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

DNMG 150608 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 450 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Előtolás f | 0,15 - 0,6 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 1 - 4 mm |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 450 m/min |
| Forgácstörő | PS |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | CA510 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |