

3M**Nagyoló csiszolótárcsa Cubitron™ 3, Tárcsa Ø × tárcsavastagság: 115X7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 560445 115X7 |
| GTIN | 4064035078812 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse **továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében.** A Cubitron™ II-höz képest akár 14%-kal nagyobb leválasztási sebesség és 2× nagyobb anyagleválasztás.

Nagyoló csiszolótárcsa innovatív **Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz.** Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

Nehéz csiszolási felhasználáshoz, például hegesztési varratok megmunkálásához. Alkalmos INOX-hoz, acélhoz és repülőgépipari ötvözetekhez.

Specifikáció:

A36R-BF

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------|
| Tárcsa Ø | 115 mm |
| Tárcsaszélesség | 7 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Alak leírása | kúpos |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Specifikáció | A36R-BF |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Ajánlott fogásszög | 20-30 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |