

3M**Nagyoló csiszolótárcsa Cubitron™ 3, Tárcsa Ø × tárcsavastagság: 125X7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	560445 125X7
GTIN	4064035078829
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse **továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében.** A Cubitron™ II-höz képest akár 14%-kal nagyobb leválasztási sebesség és 2× nagyobb anyagleválasztás.

Nagyoló csiszolótárcsa innovatív **Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz.** Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

Nehéz csiszolási felhasználáshoz, például hegesztési varratok megmunkálásához. Alkalmas INOX-hoz, acélhoz és repülőgépipari ötvözetekhez.

Specifikáció:

A36R-BF

Műszaki leírás

Alak leírása	kúpos
Tárcsa Ø	125 mm

Tárcsaszélesség	7 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Specifikáció	A36R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		