



Nagyoló csiszolótárca Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Tárca Ø × tárcsa vastagság: 178X4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	560446 178X4
GTIN	4064035079116
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárca innovatív **Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz**. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse **továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében**. A Cubitron™ II-höz képest akár 5 %-kal nagyobb forgácsolási sebesség és nyugodt csiszolási jellemző.

Felhasználás:

Használható nagyoló tárcsaként és vágótárcsaként és ezáltal ideálisan alkalmas vágáshoz, csiszoláshoz és hornyoláshoz. Alkalmas INOX-hoz és acélhoz való használatra.

Specifikáció:

A36R-BF

Műszaki leírás

Tárçaszélesség	4,2 mm
Tárca Ø	178 mm

Alak leírása	egyenes
Anyagvastagsághoz	12,6 - 21 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Specifikáció	A36R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		