



MultiMaster 5 kombinált létra, Lépcsőfokok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966101 5
GTIN	4003866403318
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Egy létra, 5 funkció: állólétra, lépcsőre helyezhető állólétra, egyágú létra összecscukott állapotban, egyágú létra, valamint kitolt egyágú létra.

Egyszerű és gyors átváltás a funkciók között egykezes használattal és finoman állítható támaszték 35 mm-es osztásban.

Eloxált alumínium szárak, 80 mm mély lépcsőfokok Safer Step technológiával. Szegecselt létrafok-létraszár kapcsolat. Ergonomikus szállítás a fellépő részen lévő két görgőnek köszönhetően. Speciális kialakítású felső rész fogantyúval. A felső rész belső és külső sarkoknak, valamint oszlopoknak támasztható, ezáltal növelve a rugalmasságot és a sokoldalúságot. Felső rész mágneses rekesszel kis alkatrészekhez, valamint 2 csipeszes tartóval és középső mélyedéssel akkus csavarozóhoz vagy hasonló szerszámokhoz.

Szabvány:

DIN EN 131-4.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Szélesség összecscukva	0,64 m

Lépcsőfokok száma	5
Súly	11,4 kg
Szabvány	DIN EN 131-4.
Szélesség összecsukva	1,83 m
Létrahossz kétágú létraként	1,83 m
Kétágú létra munkamagassága kb.	3,15 m
Létrahossz kitolva	2,88 m
Mélység összecsukva	0,23 m
Rakodótálca van	igen
gurítható	igen
Sorozat	MultiMaster
Egyágú létra munkamagassága kb.	3,7 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Anyag	Alumínium
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Univerzális létra