

**KOMET KUB Centron® fúrókorona, Ø DC: 45mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236650 45     |
| GTIN              | 4047109025769 |
| Árucikk kategória | 24L           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.**
- **Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **A megvezető betétek Ø-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek Ø-je hézagolólemezekkel igazítható.**

**Felhasználás:**

- **Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.**
- **236655 – 236657 sz. központosító csúccsal.**
- **236740 – 237080 sz. váltólapkával.**

**Alkalmazható:**

Alaptest 236652 – 236654 sz.

**Tartalom:**

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). Ø 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét Ø-ben kívül +1 mm-rel állítható).

**Műszaki leírás**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Vágóélek száma Z          | 1                    |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Csavar alaptesthez       | 239655 20IP1                 |
| Váltólapka ISO kód       | WOEX 05T304                  |
| Központosító csúcs méret | 40                           |
| Alaptest méret           | 40                           |
| Sorozat                  | KUB Centron®                 |
| Névleges Ø D             | 45                           |
| Fúrési felhasználás      | Központfúrás                 |
| Fúrési felhasználás      | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás      | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás      | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés              | igen                         |
| Termék fajtája           | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP          | 239655 20IP  |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP   |
| KOMET® alaptest Ø DC 40 mm                                       | 236653 40    |
| KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 40               | 236655 40    |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP1         | 239655 20IP1 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2          | 239655 8IP2  |
| KOMET® alaptest Ø DC 40 mm                                       | 236654 40    |
| KOMET® alaptest Ø DC 40 mm                                       | 236652 40    |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm  | 211750 1,3   |
| KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 40               | 236656 40    |
| KOMET KUB Centron® keményfém központosító csúcs Típus 40         | 236657 40    |