

**Garant****CC.T 060202, Minőség: HB7310**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260140 HB7310 |
| GTIN              | 4045197667649 |
| Árucikk kategória | 21G           |

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Forgácstörő                                | AM                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 350 - 600 m/min     |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm              |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,5 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | N                   |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,1 - 4 mm          |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos          |
| Minőség                                    | HB7310              |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás             |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Váltólapka ISO kód                         | CCMT 060202         |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cserék / élek száma | 2                         |
| Tűrés               | G                         |
| Termék fajtája      | Váltólapka esztergáláshoz |