

 KOMET**KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50, 3×D, Ø DC: 24,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236635 24,5
GTIN	4047109099616
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:**

- **Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.**
- **Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában  $\pm 0,1$  mm).**
- **Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).**
- **3 – 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.**
- **Álló és forgó alkalmazáshoz.**
- **Eltolt tengelyű fúrás: Ø-től függ 1,5 mm-ig.**

**Felhasználás:**

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**

- **Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.**
- **Külön ajánlatkérésre – balos; – 2×D, – más Ø; – speciális kivitelek – torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.**

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	WOEX 040304 18-...
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Váltólapka csavar készlet	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	75 mm
Elérhető maximális Ø kivezérléssel	25,5 mm
Sorozat	KUB Trigon®
Névleges Ø D	24,5
Maximális állítási határérték V <sub>max</sub>	0,5 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	110 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP