

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HB7020
GTIN	4045197698858
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Forgácstörő	SM
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz