

**DNMG 150604, Minőség: CA4515****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250796 CA4515 |
| GTIN              | 4960664600632 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Leírás**

DNMG 150604 CA4515 Minőség: CA4515  
Forgácstörő: STD  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 110 - 360 m/min

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 110 - 360 m/min     |
| Forgácstörő                                | STD                 |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm              |
| Fő felhasználás                            | K                   |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,7 mm/ford, |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 5 mm          |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség                        | CA4515                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás          |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | DNMG 150604               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |