

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB7020
GTIN	4045197699534
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz