

HEDI

Kábeltekerceselő, Típus: 15N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081194 15N
GTIN	4003644016990
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **150° forgatási tartománnyal**.

Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

Műszaki leírás

Kábel kategória	H07RN-F
Típus	15N
Kábel anyaga	Neoprén
Kábelhossz	15 m
Szélesség	185 mm
Hossz	325 mm

Kábel szerkezete	3G1,5
Névleges teljesítmény letekerve	2000 (16 A) W
Magasság	275 mm
Készülékház anyaga	Műanyag
Névleges feszültség	250 V
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Termék fajtája	Kábeltekerceselő