

 KOMET**KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50, 3×D, Ø DC: 43mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236635 43 |
| GTIN | 4047109099869 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Kivitel:**

- **Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.**
- **Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában $\pm 0,1$ mm).**
- **Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).**
- **3 – 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.**
- **Álló és forgó alkalmazáshoz.**
- **Eltolt tengelyű fúrás: Ø-től függ 1,5 mm-ig.**

Felhasználás:

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

- **Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.**
- **Külön ajánlatkérésre – balos; – 2×D, – más Ø; – speciális kivitelek – torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------|
| ABS® szár Ø D _s | 50 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 129 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Elérhető maximális Ø kivezérléssel | 45 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 10IP1 (2,8 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 34-... |
| Sorozat | KUB Trigon® |
| Névleges Ø D | 43 |
| Maximális állítási határérték V_{max} | 1 mm |
| Kinyúlási hossz L_A | 179 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D |
| Szár | ABS |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás |
| Fúrési felhasználás | Átfúrás |
| Fúrési felhasználás | domború |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Üreg fúrása |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP1 | 239652 10IP1 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP | 674252 10IP |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP | 239652 10IP |