

**DNMG 150608, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Forgácstörő	MU

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz